

Term fehlt noch!

SRBC-CA3-YR90-N-1-ZU-C2P20

製品番号: 3482810

FESTO



データシート

特徴	値
認証	RCMマーク c CSA us(OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 2
測定原理	誘導
周囲温度	-20 °C...80 °C
スイッチング出力	非接触, 2ワイヤ
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
最大スイッチング周波数	2000 Hz
最大出力電流 DC	100 mA
電圧降下	4 V
最小負荷電流	4mA
残存電流	0 mA...1 mA
作動電圧範囲 DC	5 V...60 V
極性保護	すべての電気接続用
マイクロスイッチ型式	P&F NBB3-V3-Z4
電気接続	ねじ端子
電気ポート 1, 接続種類	端子ブロック
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	スプリング式ターミナル
電気ポート 1, 芯数	10
接続可能なケーブル公称断面	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
ケーブルコネクタ	M20x1.5
許容ケーブル径	5 mm...13 mm
寸法 幅 x 長さ x 高さ	127mm x 98mm x 122mm
ポジションナと位置センサの接続位置は規格適合	VDI/VDE 3845 サイズAA 1
取付位置	任意

特徴	値
製品質量	800 g
ハウジングのカラー	グレー
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
シャフト材質	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス
ブランキングプラグ材質	PA
材質: 取付ブラケット	ステンレス
ポインタ材質	PC
材質: ケーブルコネクタ	PA
スナップリング材質	ステンレス
材質: ディスク	高合金ステンレス鋼
カバーキャップ材質	PC
位置表示	黄/赤
角度検出の設定範囲	0 deg...90 deg
保管温度	-20 °C...50 °C
保護等級	IP67 NEMA 4/4X
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
汚染度	3