

**I S O シリンダ**  
**DSBC-32-30-D3-PPSA-N3**  
製品番号: 3659376

**FESTO**



**データシート**

| 特徴                                   | 値                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                                | 30 mm                          |
| ピストン径                                | 32mm                           |
| ロッド先端ねじ                              | M70x1.25                       |
| クッション                                | 自己調整式エアクッション                   |
| 取付位置                                 | 任意                             |
| 規格準拠                                 | ISO 15552                      |
| ピストンロッドエンド                           | 雄ねじ                            |
| 構造                                   | ピストン<br>ピストンロッド<br>プロファイルチューブ  |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                         |
| バリエーション                              | 片側ピストンロッド                      |
| 使用圧力                                 | 0.08 MPa...1.2 MPa             |
| 作動圧力                                 | 0.8 bar...12 bar               |
| 機能                                   | 複動式                            |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度                                 | -20 °C...80 °C                 |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー                  | 0.4 J                          |
| クッション長さ                              | 17 mm                          |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 415 N                          |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 483 N                          |
| 移動負荷                                 | 137 g                          |
| 0mmストローク時の移動負荷                       | 110 g                          |
| ストローク 10mmあたりの加算質量                   | 9 g                            |
| 製品質量                                 | 572 g                          |
| 0mmストローク時の基本重量                       | 480 g                          |
| ストローク 10mm あたりの加算質量                  | 31 g                           |

| 特徴                  | 値                        |
|---------------------|--------------------------|
| 取付方法                | 雌ねじ付<br>アクセサリ付<br>オプション: |
| 空気圧接続               | G1/8                     |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                   |
| 材質: カバー             | アルミダイキャスト, コーティング済み      |
| 材質: ピストンシール         | TPE-U(PU)                |
| 材質: ピストン            | 鍛造アルミ合金                  |
| 材質: ピストンロッド         | 高合金鋼                     |
| 材質: ピストンロッド・ワイパーシール | TPE-U(PU)                |
| 材質: 緩衝シール           | TPE-U(PU)                |
| 材質: クッションピストン       | POM                      |
| 材質: シリンダチューブ        | 鍛造アルミ, 平滑アルマイト           |
| 材質: ナット             | 鋼, 亜鉛めっき                 |
| ピストンロッドスクレーパの材質     | TPE-E                    |
| 材質: ベアリング           | 金属とポリマーの複合体              |
| 材質: フランジ付ボルト        | スチール, 亜鉛メッキ              |