

フランジ金具  
FUA-25  
製品番号: 157301

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| サイズ           | 25                |
| 取付位置          | 任意                |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度          | -40 °C...150 °C   |
| 製品質量          | 91 g              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 取付金具材質        | 鍛造アルミ合金           |
| 材質: ねじ        | 鋼<br>亜鉛めっき        |