


**薄形シリンダ
DPDM-Q-32-15-PA**

製品番号: 4828467

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	15 mm
ピストン径	32mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	片側ピストンロッド
回転防止/ガイド	ヨーク付ガイドロッド
使用圧力	0.1 MPa...0.8 MPa
作動圧力	1 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス6
周囲温度	-10 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力	483 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	415 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	483 N
0mmストローク時の移動負荷	109 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	10.5 g
0mmストローク時の基本重量	331 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	52.5 g
取付方法	オプション: 取付穴付 雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金

特徴	値
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイド処理
材質 ピストンロッド	ステンレス