

L 型ソケット
MPPE-3-B
製品番号: 161839

FESTO



データシート

特徴	値
接続頻度	500
取付方法	ユニオンナット付
取付位置	任意
製品質量	65 g
電気接続	8ピン L型ソケット はんだ付け可
作動電圧範囲 DC	60 V
電流容量	5 A
ケーブルコネクタ	Pg9
許容ケーブル径	6 mm...8 mm
断面積	0.75 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-30 °C...95 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	PA
プラグ接点材質	銅 錫めっき