


# フィルタレギュレータ LFR-3/4-D-O-MIDI

製品番号: 162691

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                               |
|------------------|-------------------------------------------------|
| サイズ              | Midi                                            |
| シリーズ             | D                                               |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                        |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^{\circ}$                              |
| ろ過度              | 40 $\mu\text{m}$                                |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                       |
| 構造               | 圧力計なしフィルタレギュレータ                                 |
| 最大ドレン量           | 43 $\text{cm}^3$                                |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                      |
| 圧力インジケータ         | G1/4準備                                          |
| 使用圧力             | 0.1 MPa...1.6 MPa                               |
| 作動圧力             | 1 bar...16 bar                                  |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                                |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.2 bar                                         |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 3400 L/min                                      |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス         |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                          |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| 保管温度             | -10 $^{\circ}\text{C}$ ...60 $^{\circ}\text{C}$ |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス       |
| 流体温度             | -10 $^{\circ}\text{C}$ ...60 $^{\circ}\text{C}$ |
| 周囲温度             | -10 $^{\circ}\text{C}$ ...60 $^{\circ}\text{C}$ |
| 製品質量             | 830 g                                           |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                       |
| エア接続ポート 1        | G3/4                                            |
| 空気圧接続 2          | G3/4                                            |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                          |

| 特徴       | 値      |
|----------|--------|
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鑄造 |
| ボウル材質    | PC     |