

フランジ金具
DAMF-Q12-16
製品番号: 4965019

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	16
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	4 Nm
製品質量	80 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	スチール, 亜鉛メッキ
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき