


モータケーブル  
NEBM-SM12G8-E-25-Q5-LE6  
製品番号: 5105620

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                               |
|---------------------|---------------------------------|
| ケーブル名               | ラベルホルダなし                        |
| 電気接続 1, 機能          | フィールドデバイス側                      |
| 電気接続 1, モデル         | 丸型                              |
| 電気ポート 1, 接続種類       | プラグ                             |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し   | ストレート                           |
| 電気ポート 1, 接続方式       | M12x1, EN 61076-2-101 準拠の A コード |
| 電気ポート 1, 芯数         | 8                               |
| 電気ポート 1, 占有ピン       | 6                               |
| 電気ポート 2, 機能         | 制御側                             |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ    | ケーブル                            |
| 電気接続ポート 2, 接続方式     | オープンエンド                         |
| 電気接続ポート 2, 芯数       | 6                               |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ  | 6                               |
| 作動電圧範囲 DC           | 0 V...72 V                      |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                            |
| シールド                | はい                              |
| ケーブル長               | 25 m                            |
| ケーブル特性              | ケーブルベア                          |
| 曲げ半径, 可動ケーブル        | 62 mm                           |
| ケーブル径               | 6.2 mm                          |
| ケーブル構造              | 6x0.34mm <sup>2</sup>           |
| 導体公称断面              | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| 絶縁ケーブルの端            | ケーブル端スリーブ                       |
| 保護等級                | IP65                            |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                       |
| 周囲温度                | -40 °C...80 °C                  |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -5 °C...80 °C                   |
| CE マーク (適合性宣言を参照)   | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令 準拠      |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS 指令 に 準拠                 |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                  |

| 特徴            | 値          |
|---------------|------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠     |
| 材質: ケーブル被服    | TPE-U(PUR) |
| カラー ケーブル被服    | グレー        |