


送信機 SOEG-S-Q30-S-L

部品番号: 165353
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定方法	透過センサ 送信元
透過性	赤外線
周囲温度	-25 ... 55 °C
電圧降下	2 V
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	20 %
待機電流	25 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	プラグ M8x1 3ピン
サイズ	30x30x15 mm
取付方法	取付穴
質量	18 g
Material housing	強化PBT
調整範囲 (上限)	6 mm
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 55 °C
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし