


ガイド付シリンダ DFM-20-40-P-A-KF

製品番号: 170918

FESTO



データシート

特徴	値
ヨークブレース xsの有効負荷の重心距離	50 mm
ストローク	40 mm
ピストン径	20mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
最高速度	0.8 m/s
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス7
周囲温度	-5 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.2 Nm
最大力 Fy	817 N
最大力 Fy 静的	1020 N
許容力 Fz	817 N
最大力 Fz 静的	1020 N
最大トルク Mx	23.69 Nm
最大静的トルク Mx	29.58 Nm
許容トルク My	15.11 Nm
最大トルク My 静的	18.87 Nm
最大トルク Mz	15.11 Nm
許容トルク Mz(静的)	18.87 Nm
ストロークに応じた許容トルク負荷 Mx	4.64 Nm

特徴	値
定義された距離 x_s におけるストロークに応じた最大有効負荷	108 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	141 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	188 N
移動負荷	488 g
製品質量	981 g
ストロークに応じた移動負荷の重心	34.6 mm
代換ポート	製品図面を参照
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス