


真空エジェクタ  
VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1  
製品番号: 526104

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                              |
|------------------|--------------------------------|
| ノズル径             | 0.45 mm                        |
| グリッド寸法           | 10 mm                          |
| サイレンサのタイプ        | オープン                           |
| 取付位置             | 任意                             |
| エジェクタ特性          | 高真空<br>標準                      |
| 内蔵機能             | サイレンサ オープン                     |
| 構造               | ティー                            |
| 最大吸込流量時の作動圧力     | 2.1 bar                        |
| 作動圧力             | 1 bar...8 bar                  |
| 最大真空用作動圧力        | 4.5 bar                        |
| 最大真空             | 88 %                           |
| 定格作動圧力           | 6 bar                          |
| 大気開放時の最大吸引量      | 6.2 L/min                      |
| 定格作動圧力における排気時間   | 4.8 s                          |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転不可                         |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度             | 0 °C...60 °C                   |
| 定格作動圧力におけるノイズレベル | 53 dB(A)                       |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                   |
| 許容締付トルク          | 0.5 Nm                         |
| 製品質量             | 13 g                           |
| 取付方法             | 取付穴付<br>アクセサリ付                 |
| エア接続ポート 1        | M5                             |
| 空気圧ポート 3         | サイレンサ オープン                     |
| 真空接続             | M5                             |
| 材質 接続ねじ          | 鍛造アルミ合金, アルマイト                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                         |
| 材質 シール           | NBR                            |

| 特徴          | 値       |
|-------------|---------|
| 材質: メスノズル   | POM     |
| 材質:ハウジング    | POM強化型  |
| 材質: サイレンサ   | PE      |
| 材質: ジェットノズル | 鍛造アルミ合金 |