

# ソフトスタートバルブ MS6N-DE

製品番号: 527687

FESTO



## データシート

| 特徴                  | 値                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 操作方法                | 電動                                      |
| 取付位置                | 任意                                      |
| 手動操作                | ロック<br>ノンロック                            |
| 構造                  | ピストンシート                                 |
| リセット方法              | メカスプリング                                 |
| 制御方法                | パイロット式                                  |
| パイロットエア供給           | 内部                                      |
| 流れ方向                | 逆流不可                                    |
| バルブ機能               | 2/2                                     |
| 圧カインジケータ            | 圧力センサ付                                  |
| スイッチ位置指示器           | アクセサリ付                                  |
| 作動圧力                | 4 bar...18 bar                          |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 2600 L/min...6450 L/min                 |
| スイッチオン時間            | 100%                                    |
| 認証                  | c UL - 認定(OL)<br>c UL us - 認定 (OL)      |
| KC マーク              | KC-EMV                                  |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU-EMC指令準拠<br>EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定<br>UK RoHS指令に準拠      |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 食品産業における適合性         | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 流体温度                | -10 °C...60 °C                          |
| 保護等級                | IP65                                    |
| 周囲温度                | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量                | 680 g                                   |

| 特徴            | 値                                           |
|---------------|---------------------------------------------|
| 電気接続          | タイプC<br>プラグ<br>DIN EN 175301-803準拠<br>角形タイプ |
| 信号ステータス表示     | アクセサリ付                                      |
| 取付方法          | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                      |
| 材質 シール        | NBR                                         |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                                   |