


フード
VMPA-KMS-H
製品番号: 533198

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	DIN 41652 規格品
接続頻度	50
製品質量	71 g
電気接続	プラグ / ソケット
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	25
電気ポート 1, 取付方法	3x ねじ M3
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続方式	圧着接点
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
作動電圧 AC	3 V
サージ電圧耐性	1 kV
ケーブル径	6 mm...12 mm
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	グレー
材質: ユニオンナット	PA
材質 シール	CR NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金