

レギュレータ

MS12-LR

製品番号: 535021

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ 内蔵ロック付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム制御バルブ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.08 MPa...2.1 MPa
作動圧力	0.8 bar...21 bar
制御圧力範囲	0.15 bar...16 bar
流量 2次側排気	600 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	12000 L/min...22000 L/min
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
材質: カバー	PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
下部カバーの材質	鍛造アルミ合金

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 スプリング	ばね鋼
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
材質 バルブタペット	鍛造アルミ合金 NBR ステンレス