


ソレノイドバルブ JMFDH-5/2-D-3-C-EX

製品番号: 536073

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|----------------------------------|
| バルブ機能 | 5ポートフルソレノイド 差動 |
| 操作方法 | 電動 |
| 幅 | 65 mm |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 4500 L/min |
| 空気圧作動ポート | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 G1/2 |
| 作動電圧 | ソレノイドコイル経由, 別途要注文 |
| 使用圧力 | 0.2 MPa...1 MPa |
| 作動圧力 | 2 bar...10 bar |
| 構造 | ピストンゲートバルブ |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU防爆指令 (ATEX) に基づく |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 防爆(EX)規定に準拠 |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ATEXカテゴリ ダスト | II 2D |
| 防爆保護タイプ ガス | Ex h IIC T4 Gb |
| 防爆保護タイプ ダスト | Ex h IIICT105°C Db |
| 防爆周囲温度 | -5°C <= Ta <= +40°C |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db(GB) EPL Gb(GB) |
| 保護等級 | IP65 |
| 呼び径 | 14.5 mm |
| グリッド寸法 | 71 mm |
| 排気機能 | スロットル調整可 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 規格準拠 | ISO 5599-1 |
| 手動操作 | アクセサリでロック ノンロック |
| ISOコード | 369 |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロットエア供給 | 内部 |
| 流れ方向 | 逆流れ不可 |

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| 被服 | ポジティブオーバーラップ |
| 切換時間 | 18 ms |
| 切換時間(片側優先信号) | 18 ms |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 2200 μs |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3700 μs |
| 防爆 | ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐振性 | FN 942017-4 および EN 60068-2-6準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性 | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| ノイズレベル | 85 dB(A) |
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 製品質量 | 1060 g |
| 電気接続 | Fコイル経由, 別途注文要 |
| 取付方法 | サブベース上 取付穴とねじ付 |
| パイロット排気82 接続部 | M5 |
| パイロット排気84 接続部 | M5 |
| エア接続ポート 1 | サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠 |
| 空気圧接続 2 | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 |
| 空気圧ポート 3 | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 |
| 空気圧接続 4 | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 |
| エア接続ポート 5 | サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | HNBR NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |