


ボールバルブ駆動ユニット | Ball valve drive unit

VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C

製品番号: 1809654



データシート

| 特徴            | 値                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 構造            | 2方向ボールバルブ<br>ターンアクチュエータ                                        |
| 操作方法          | 空気圧式                                                           |
| 取付位置          | 任意                                                             |
| 取付方法          | インライン                                                          |
| 接続装備          | Rp3/4                                                          |
| スイッチ位置指示器     | スロット方向 = フロー方向                                                 |
| 呼び幅 DN        | 20                                                             |
| 作動圧力          | 6 bar...8.4 bar                                                |
| 公称圧力 継手 PN    | 63                                                             |
| 流体            | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水・水蒸気ではない<br>中性の液体 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                         |
| 流体温度          | -10 °C...200 °C                                                |
| 周囲温度          | -10 °C...80 °C                                                 |
| 流量 Kv         | 45.6 m³/h                                                      |
| 最大表面温度 アセンブリ  | TX                                                             |
| 耐圧防爆構造        | IIC, IIIC                                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 材質 ハウジング      | ステンレス                                                          |
| マテリアル番号 ハウジング | 1.4408                                                         |
| 材質 シール        | PTFE<br>PTFE強化型                                                |
| ボール材質         | ステンレス                                                          |
| ボールの材質番号      | 1.4408                                                         |
| シャフト材質        | ステンレス                                                          |
| シャフト材質番号      | 1.4401                                                         |

| 特徴         | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品質量       | 1900 g                                                         |
| 防爆         | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 防爆周囲温度     | +5°C ≤ Ta ≤ +60°C                                              |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性                                                    |