


アングルグリッパ

HGWM-12-EZ-G6

製品番号: 185702

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
グリッパジョーの最大角バックラッシュ ax, ay	0.5 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ Sz	0.03 mm
最大開角度	14 deg
繰返し精度: グリッパ	0.02 mm
グリッパの数	2
機能	単動式 クローズ
グリッパ機能	ブラケット
構造	傾斜面
位置検出	なし
作動圧力	2 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	1.7 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	2.8 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
ストローク補正のばね力	10 N...23 N
スプリングリターントルク	1.5 Ncm
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のトータル把持トルク	76 Ncm
負荷慣性モーメント	421 kgcm ²
外部グリッパ・フィンガ1本あたりの負荷慣性モーメント	560 kgcm ²
静的把持 Fzの最大力	20 N
静的把持 Mxの最大モーメント	40 Ncm
グリッパジョーの最大トルク My, 静的	40 Ncm
グリッパジョーの最大トルク Mz, 静的	40 Ncm
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量	1000 g
製品質量	75 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	M3

特徴	値
カバーキャップ材質	POM
材質 ハウジング	ステンレス
グリップジョー材質	ステンレス