


ルブリケーター MS12-LOE-G-U

製品番号: 537156

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	1500 cm ³
シェル保護	メタルボウルとして内蔵
作動圧力	1 bar...16 bar
ルブリケーターの最低流量	400 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	20000 L/min...22000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	0 °C...60 °C
オイル粘度	ISOVG 32
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	6500 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
エア接続ポート 1	内部
空気圧接続 2	内部
材質: カバー	PA
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金