

真空パッド  
ESS-30-BN  
製品番号: 189382

FESTO



データシート

| 特徴              | 値                                      |
|-----------------|----------------------------------------|
| コネクタ付サクシジョンカップ  | 8 mm                                   |
| 最小ワーク半径         | 80 mm                                  |
| 呼び径             | 3 mm                                   |
| サクシジョンカップ径      | 30 mm                                  |
| サクシジョンカップ容量     | 4.07 cm <sup>3</sup>                   |
| 接続位置            | 上                                      |
| 取付位置            | 任意                                     |
| サクシジョンカップホルダの配置 | サイズ4                                   |
| サクシジョンカップ形状     | 丸型 ジャバラ1.5段                            |
| 使用圧力            | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力            | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力          | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi      |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気          |
| 耐食性クラス KBK      | 1 - 低耐腐食性                              |
| LABS 認証         | VDMA24364-A1-L                         |
| 食品産業における適合性     | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                     |
| 周囲温度            | -10 °C...70 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力   | 26.2 N                                 |
| 定格作動圧力における横荷重   | 24.5 N                                 |
| 製品質量            | 9.9 g                                  |
| 取付方法            | 真空ポート経由                                |
| 真空接続            | M6                                     |
| 色               | 黒                                      |
| ショア硬さ           | 50 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質      | 真鍮ニッケルめっき<br>鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき           |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                 |
| サクシジョンカップ材質     | NBR                                    |

