


ON / OFFバルブ
MS6N-EE-1/4-V230-S
製品番号: 538769

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	電動
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
作動圧力	4 bar...10 bar
C 値	11 l/sbar
b値	0.5
標準公称流量(DIN 1343)	2600 L/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA
許容電圧変動	-14%/+10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	任意
流れ方向	逆流不可
製品質量	816 g
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4

特徴	値
空気圧ポート 3	G1/2
パイロットエア供給	内部
電気接続	タイプC プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト