


# ON / OFFバルブ MS6N-EE-3/8-V230-S

製品番号: 538775

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                        |
|------------------|------------------------------------------|
| 構造               | ピストン ゲートバルブ                              |
| 操作方法             | 電動                                       |
| 排気機能             | スロットル不可                                  |
| 手動操作             | ロック<br>ノンロック                             |
| リセット方法           | メカスプリング                                  |
| 制御方法             | パイロット式                                   |
| バルブ機能            | 3/2 クローズ, 単安定                            |
| 作動圧力             | 4 bar...10 bar                           |
| C 値              | 22 l/sbar                                |
| b値               | 0.5                                      |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 5500 L/min                               |
| スイッチオン時間         | 100%                                     |
| コイル特性値           | 230V AC: 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA |
| 許容電圧変動           | -14%/+10%                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス  |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                               |
| 材料に関する注意事項       | RoHS準拠                                   |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                           |
| 保護等級             | IP65                                     |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                           |
| 食品産業における適合性      | 拡張材料情報をご参照ください。                          |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                |
| 取付位置             | 任意                                       |
| 流れ方向             | 逆流不可                                     |
| 製品質量             | 816 g                                    |
| エア接続ポート 1        | 3/8 NPT                                  |
| 空気圧接続 2          | NPT3/8                                   |

| 特徴        | 値                                           |
|-----------|---------------------------------------------|
| 空気圧ポート 3  | G1/2                                        |
| パイロットエア供給 | 内部                                          |
| 電気接続      | タイプC<br>プラグ<br>DIN EN 175301-803準拠<br>角形タイプ |
| 材質 シール    | NBR                                         |
| 材質 ハウジング  | アルミダイキャスト                                   |