


取付キット SMBR-8-8/100-S6

製品番号: 538937

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
形状	T溝用
取付位置	任意
適用ピストン径	Φ8 ~ 100
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-20 °C...120 °C
製品質量	20 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト ステンレス
材質: ねじ	ステンレス