

真空パッド  
ESS-10X30-ON  
製品番号: 189414

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                      |
|------------------|----------------------------------------|
| 呼び径              | 2.5 mm                                 |
| サクシオンカップサイズ      | 10 x 30mm                              |
| サクシオンカップ容量       | 0.35 cm <sup>3</sup>                   |
| 接続位置             | 上                                      |
| 取付位置             | 任意                                     |
| サクシオンカップホルダの配置   | サイズ4                                   |
| サクシオンカップ形状       | 楕円形の平面                                 |
| 使用圧力             | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力             | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力           | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi      |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気          |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-A1-L                         |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                     |
| 周囲温度             | -10 °C...70 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力    | 15.2 N                                 |
| 定格動作圧時の横力(水平方向)  | 23 N                                   |
| 定格作動圧力における垂直せん断力 | 16 N                                   |
| 製品質量             | 2.9 g                                  |
| 取付方法             | 真空ポート経由                                |
| 真空接続             | M6                                     |
| 色                | 黒                                      |
| ショア硬さ            | 50 ±5                                  |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                 |
| サクシオンカップ材質       | NBR                                    |