


フィルタレギュレータ  
LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H  
製品番号: 539690

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| サイズ              | ミニ                                      |
| 幅                | 44 mm                                   |
| シリーズ             | DB                                      |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                  |
| ろ過度              | 5 µm                                    |
| ドレン              | 半自動                                     |
| 構造               | 圧力計付フィルタレギュレータ                          |
| コントローラ機能         | 二次排気あり<br>逆電流動作付                        |
| 圧カインジケータ         | 圧力計付                                    |
| 使用圧力             | 0.15 MPa...1 MPa                        |
| 作動圧力             | 1.5 bar...10 bar                        |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...7 bar                         |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.5 bar                                 |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1000 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                               |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | -5 °C...50 °C                           |
| 周囲温度             | -5 °C...50 °C                           |
| 製品質量             | 200 g                                   |
| 取付方法             | オプション:<br>インライン<br>取付穴付<br>ブラケット付       |
| 圧力計接続部           | G1/8                                    |
| エア接続ポート 1        | G1/4                                    |
| 空気圧接続 2          | G1/4                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                  |

| 特徴       | 値     |
|----------|-------|
| 材質 シール   | NBR   |
| 材質 回転ノブ  | POM   |
| 材質: フィルタ | PE    |
| 材質 ハウジング | 強化 PA |
| ボウル材質    | PC    |