

トラニオン金具

SBN-40

製品番号: 539925

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	593 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付リング材質	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
取付金具材質	スチール, 亜鉛メッキ
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質: ベアリング	ブロンズ
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
材質: ブラケット	鋼