


ボールバルブ駆動ユニット | Ball valve drive unit

VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PP60-R-90-C

製品番号: 1915078



データシート

| 特徴                 | 値                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 構造                 | 3方向ボールバルブ<br>T字穴                                                 |
| 操作方法               | 空気圧式                                                             |
| 取付位置               | 任意                                                               |
| 取付方法               | インライン                                                            |
| 接続装備               | Rp1 1/2                                                          |
| スイッチ位置指示器          | スロット方向 = フロー方向                                                   |
| 呼び幅 DN             | 40                                                               |
| 作動圧力               | 6 bar...8.4 bar                                                  |
| 公称圧力 継手 PN         | 63                                                               |
| 流体                 | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水 - 水蒸気ではない<br>中性の液体 |
| 作動流体               | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                   |
| 使用流体/制御流体の情報       | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                          |
| 流体温度               | -10 °C...200 °C                                                  |
| 周囲温度               | -10 °C...80 °C                                                   |
| フロー Kv タイプ T 角あり   | 30 m³/h                                                          |
| フロー Kv タイプ T ストレート | 62 m³/h                                                          |
| 最大表面温度 アセンブリ       | TX                                                               |
| 耐圧防爆構造             | IIC, IIIC                                                        |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                                                           |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III                                                |
| 材質 ハウジング           | ステンレス                                                            |
| マテリアル番号 ハウジング      | 1.4408                                                           |
| 材質 シール             | PTFE<br>PTFE強化型                                                  |
| ボール材質              | ステンレス                                                            |
| ボールの材質番号           | 1.4408                                                           |
| シャフト材質             | ステンレス                                                            |
| シャフト材質番号           | 1.4401                                                           |

| 特徴         | 値                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品質量       | 5750 g                                                         |
| 防爆         | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 防爆周囲温度     | +5°C ≤ Ta ≤ +60°C                                              |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性                                                    |