


レギュレータ
MS12-LR-G-PO
製品番号: 541680

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	任意
構造	ダイヤフラム式レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.08 MPa...2.1 MPa
作動圧力	0.8 bar...21 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...16 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
流量 2次側排気	600 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	13000 L/min...22000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	4000 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
パイロットエア接続 12	G1/4
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
材質: カバー	PA

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
下部カバーの材質	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 スプリング	ばね鋼
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
材質 バルブタペット	鍛造アルミ合金 NBR ステンレス