


近接センサ SMTSO-8E-PS-M12-LED-24

製品番号: 191986

FESTO



データシート

特徴	値
形状	T溝用
規格ベース	EN 60947-5-2
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS(特定有害物質使用制限)指令準拠
UKCAマーク(適合性宣言を参照)	UK電磁環境適合性(EMC)規定 UK RoHS指令に準拠
特別なプロパティ	耐溶接環境 耐スパッタ性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
使用に関する注記	サポート / アクチュエータ-センサ概要「アクチュエータに適合するセンサ」
測定項目	位置
測定原理	磁気励起式
周囲温度	-25 °C...70 °C
繰返し精度	0.2 mm
スイッチング出力	PNP
溶接プロセス中のスイッチング動作	出力信号のフリーズ
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
スイッチオン時間	38 ms
スイッチオフ時間	20 ms
最大スイッチング周波数	14 Hz
最大出力電流	200 mA
最大スイッチング容量 DC	6 W
電圧降下	3 V
残存電流	0.01 mA
短絡抵抗	はい
過負荷保護	はい
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
極性保護	すべての電気接続用
電気ポート 1, 接続種類	プラグ

特徴	値
電気ポート1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート1, 芯数	3
電気ポート1, 取付方法	ねじ式ロック 回転不可
電気ポート1, 互換性のある取付方法	回転式ねじロックに対応
出力接続ポート取出方向	横方向
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき
取付方法	T溝にクランプ 溝丈夫から挿入
取付位置	任意
製品質量	19 g
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 PA TPE-U(PU) ステンレス
切換状態表示	LED 黄
保護等級	IP65 IP67
磁界への耐性	45 ~ 65Hz 交流磁場
LABS 認証	VDMA24364-B2-L