


サービスユニット  
FRC-3/8-D-7-O-MINI-A  
製品番号: 192642

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | ミニ                                        |
| シリーズ             | D                                         |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                  |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                          |
| ドレン              | 全自動式                                      |
| 構造               | 圧力計なしフィルタレギュレータ<br>比例式標準オイルミスト            |
| 最大ドレン量           | 22 cm <sup>3</sup>                        |
| ろ過度              | 40 $\mu\text{m}$                          |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                |
| 圧カインジケータ         | G1/8準備                                    |
| 使用圧力             | 0.2 MPa...1.2 MPa                         |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...7 bar                           |
| 最大圧ヒステリシス        | 0.02 MPa                                  |
| 最大圧力ヒステリシス       | 0.2 bar                                   |
| 最高圧力ヒステリシス       | 2.9 psi                                   |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1500 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 製品質量             | 660 g                                     |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                           |
| エア接続ポート 1        | G3/8                                      |
| 空気圧接続 2          | G3/8                                      |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |

| 特徴       | 値      |
|----------|--------|
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鑄造 |
| ボウル材質    | PC     |