


接続ケーブル  
KMP4-25P-10-PUR  
製品番号: 193019

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| 規格ベース              | DIN 41652 規格品          |
| ケーブル名              | アクセサリ付                 |
| 接続頻度               | 50                     |
| 製品質量               | 1617 g                 |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側             |
| 電気接続 1, モデル        | 角形                     |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                   |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | L型                     |
| 電気ポート 1, 接続方式      | Dサブ                    |
| 電気ポート 1, 芯数        | 25                     |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 25                     |
| 電気ポート 1, 取付方法      | 2x M3ねじ                |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                    |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                   |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | オープンエンド                |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 25                     |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 25                     |
| 作動電圧範囲 DC          | 0 V...30 V             |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                   |
| 40°Cでの通電容量         | 3 A                    |
| サージ電圧耐性            | 1 kV                   |
| ケーブル長              | 10 m                   |
| ケーブル特性             | ケーブルペア                 |
| ケーブルテスト条件          | テスト条件はご要望に応じます         |
| 曲げ半径, 固定ケーブル配線     | 31 mm                  |
| 曲げ半径, 可動ケーブル       | 51 mm                  |
| ケーブル径              | 9.8 mm                 |
| 許容ケーブル径            | ±0.4mm                 |
| ケーブル構造             | 25x0.25mm <sup>2</sup> |
| 導体公称断面             | 0.25 mm <sup>2</sup>   |
| 絶縁ケーブルの端           | 突合せカット                 |

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| 保護等級                | IP65                      |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                 |
| 周囲温度                | -40 °C...70 °C            |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -40 °C...70 °C            |
| 保管温度                | -25 °C...75 °C            |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 汚染度                 | 3                         |
| 材質: ケーブル被服          | TPE-U(PUR)                |
| カラー ケーブル被服          | グレー                       |
| 材質 ハウジング            | PA                        |
| ハウジングのカラー           | 黒                         |
| 材質 シール              | NBR                       |
| プラグ接点材質             | 金めっきされた銅合金                |