

真空エジェクタ  
VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2  
製品番号: 193518

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                              |
|----------------|--------------------------------|
| ノズル径           | 0.95 mm                        |
| グリッド寸法         | 14 mm                          |
| 取付位置           | 任意                             |
| エジェクタ特性        | 高真空<br>標準                      |
| 構造             | ティー                            |
| 最大吸込流量時の作動圧力   | 3.1 bar                        |
| 作動圧力           | 1 bar...8 bar                  |
| 最大真空用作動圧力      | 4.5 bar                        |
| 最大真空           | 89 %                           |
| 定格作動圧力         | 6 bar                          |
| 大気開放時の最大吸引量    | 25 L/min                       |
| 定格作動圧力における排気時間 | 1.1 s                          |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転不可                         |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度           | 0 °C...60 °C                   |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                   |
| 許容締付トルク        | 0.5 Nm                         |
| 製品質量           | 24 g                           |
| 取付方法           | 取付穴付<br>アクセサリ付                 |
| エア接続ポート 1      | QS-6                           |
| 空気圧ポート 3       | QS-6                           |
| 真空接続           | G1/8                           |
| 材質 接続ねじ        | 鍛造アルミ合金                        |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                         |
| 材質 シール         | NBR                            |
| 材質: メスノズル      | POM                            |
| 材質 ハウジング       | POM強化型                         |
| 材質: ジェットノズル    | 鍛造アルミ合金                        |

| 特徴    | 値             |
|-------|---------------|
| 材質 継手 | 真鍮<br>ニッケルめっき |