

電圧発生器 MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

製品番号: 546224

FESTO



データシート

特徴	値
表示 有効な規定値	LED 黄
運転準備完了表示	LED 緑
作動電圧範囲 DC	20 V...30 V
入力抵抗 外部セットポイント入力	標準100kΩ
入力抵抗 規定値入力	3 kOhm
設定可能な出力電圧	0 V...10 V
24V DC時の消費電力	1.5 W
最大出力電流	27 mA
残存リップル	10%
電圧 外部セットポイント入力	0 V...10 V
供給電圧 規定値設定	10 V...10.6 V
供給電流 セットポイント設定	6 mA...6.36 mA
ポテンショメータ 外部セットポイント入力	2.5 kOhm...10 kOhm
認証	C-Tick
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP20
周囲温度	0 °C...60 °C
取付位置	任意
製品質量	80 g
断面積	2.5 mm ²
電気接続	ねじ端子
取付方法	Hレール付