


# 基本バルブ LFMA-D-MINI-U

製品番号: 546439

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値                                         |
|----------------|-------------------------------------------|
| シリーズ           | D                                         |
| サイズ            | ミニ                                        |
| 構造             | ファイバフィルタ                                  |
| ろ過度            | 0.01 µm                                   |
| ドレン            | マニュアル 回転式                                 |
| 使用圧力           | 0.1 MPa...1.6 MPa                         |
| 作動圧力           | 1 bar...16 bar                            |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [3:4:2]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| フィルタ効率         | 99.9999 %                                 |
| シェル保護          | メタル製ボウルガード                                |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 流体温度           | 33.8 °F...140 °F                          |
| 周囲温度           | 14 °F...140 °F                            |
| 微粒子の分離効率       | 99995 %                                   |
| MPPS           | 0.05 µm                                   |
| 分離効率 MPPS      | 99.95 %                                   |
| 残存油分           | 2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>                |
| オイルエアロゾル分離効率   | 99 %                                      |
| 取付方法           | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                 |
| 取付位置           | 垂直 ±5°                                    |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| 材質: フィルタ       | ホウケイ酸ガラスファイバー                             |
| ボウル材質          | PC                                        |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                    |
| 製品質量           | 8.75 oz                                   |