

基本バルブ
LFMA-D-MIDI-A-U
製品番号: 546446

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Midi
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 µm
ドレン	全自動式
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [3:4:2]準拠の圧縮空気 不活性ガス
フィルタ効率	99.9999 %
シェル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	33.8 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
微粒子の分離効率	99995 %
MPPS	0.05 µm
分離効率 MPPS	99.95 %
残存油分	2.7E-07 oz/yd ³
オイルエアロゾル分離効率	99 %
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
製品質量	22.8 oz