


基本バルブ LFMB-D-MAXI-U

製品番号: 546448

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Maxi
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	マニュアル 回転式
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa 14.5 psi...232 psi
作動圧力	1 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	2.7 fl oz (US)
シェル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	33.8 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
保管温度	14 °F...140 °F
微粒子の分離効率	99 %
残存油分	1.35E-05 oz/yd³
オイルエアロゾル分離効率	90 %
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
製品質量	42 oz