



ソレノイドバルブ

VSVA-B-P53U-ZH-A1-3AC1

製品番号: 547242

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3ポジション, プレッシュセンタ
操作方法	電動
バルブサイズ	26 mm
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠 サブベース サイズ01, ISO 24563に準拠 G1/4
作動電圧	AC 230V
使用圧力	-0.09 MPa...1.6 MPa
作動圧力	-0.9 bar...16 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
保護等級	IP65 NEMA 4
呼び径	9 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15407-1 VDMA 24563
手動操作	ノンロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	外部
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
信号ステータス表示	LED
制御圧力	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
バルブ流量	1400 L/min
サブプレートのバルブの流量	1100 L/min
空気圧連結したバルブの流量	1000 L/min

特徴	値
切換時間 オフ	58 ms
切換時間 オン	23 ms
切換時間	35 ms
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 2.9VA, 保持電力 2.1VA
許容電圧変動	-15%/+10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
相対湿度	0 - 90%
ノイズレベル	85 dB(A)
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	2 Nm
製品質量	305 g
電気接続	タイプC 保護導体付 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	サブベース上
コネクタ パイロット補助エア 12	サブベースサイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
接続 外部パイロット 14	サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1準拠
パイロット排気82/84 接続部	ダクト 規格に準拠するダクトなし
エア接続ポート 1	サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1準拠
空気圧ポート 3	サブベースサイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
予備制御インタフェース	ISO 15218準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき