



ソレノイドバルブ  
CPE10-M1BH-5JS-QS-4  
製品番号: 196879

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                     |
|---------------------|---------------------------------------|
| バルブ機能               | 5ポートダブル                               |
| 操作方法                | 電動                                    |
| 幅                   | 10 mm                                 |
| 標準公称流量(DIN 1343)    | 180 L/min                             |
| 空気圧作動ポート            | QS-4                                  |
| 作動電圧                | 24V DC                                |
| 使用圧力                | -0.09 MPa...1 MPa                     |
| 作動圧力                | -0.9 bar...10 bar                     |
| 構造                  | ピストンゲートバルブ                            |
| 認証                  | c UL us - 認定 (OL)                     |
| 海洋仕様                | 証明書を参照                                |
| 証明書発行機関             | DNV TAA000032J<br>UL MH19482          |
| 保護等級                | IP65<br>ソケット付<br>IEC 60529に準拠         |
| 呼び径                 | 4 mm                                  |
| 排気機能                | スロットル調整可                              |
| シーリング原理             | ソフト                                   |
| 取付位置                | 任意                                    |
| 手動操作                | アクセサリでロック<br>ノンロック                    |
| 制御方法                | パイロット式                                |
| パイロットエア供給           | 外部                                    |
| 流れ方向                | リバーシブル                                |
| バルブポジションマーク         | ラベルホルダ                                |
| 被服                  | ポジティブオーバーラップ                          |
| 制御圧力                | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar |
| 切換時間                | 8 ms                                  |
| スイッチオン時間            | 保持電流低減機能との組み合わせで100%                  |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 1200 µs                               |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 900 µs                                |

| 特徴            | 値                                                |
|---------------|--------------------------------------------------|
| コイル特性値        | DC24V: 1.28W                                     |
| 許容電圧変動        | -15%/+10%                                        |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気                  |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                          |
| 耐振性           | FN 942017-4およびEN 60068-2-6 準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性          | FN942017-5およびEN60068-2-27 準拠の重要度2の耐衝撃テスト         |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 流体温度          | -5 °C...50 °C                                    |
| 制御流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気                  |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                    |
| 電気接続          | 2ピン                                              |
| 取付方法          | 取付穴付                                             |
| パイロット排気82 接続部 | M3                                               |
| パイロット排気84 接続部 | M3                                               |
| パイロットエア接続 12  | M3                                               |
| パイロットエア接続14   | M3                                               |
| エア接続ポート 1     | QS-4                                             |
| 空気圧接続 2       | QS-4                                             |
| 空気圧ポート 3      | M7                                               |
| 空気圧接続 4       | QS-4                                             |
| エア接続ポート 5     | M7                                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠                                          |
| 材質 シール        | NBR                                              |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                                        |