

サーボモータ
EMME-AS-60-M-LS-AM
製品番号: 2089731

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-10 °C...40 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 - 90%
規格準拠	IEC 60034
絶縁クラス	F
EN 60034-1 準拠の規格クラス	S1
保護等級	IP21
電気接続システム	プラグ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
定格動作電圧 DC	360 V
公称電圧 DC	360 V
巻き上げスイッチタイプ	アスタリスク 内側
ピン数	3
停止時トルク	1.5 Nm
定格トルク	1.2 Nm
ピークトルク	6 Nm
定格回転速度	3000 1/min
最高回転数	4925 1/min
定格出力 モータ	380 W
恒久停止電流	1.8 A
定格電流 モータ	1.5 A
ピーク電流	7.2 A
モータ定数	0.8 Nm/A

特徴	値
相間の電圧定数	51.7 mVmin
相と相のコイル抵抗	9.8 Ohm
相と相のコイル誘導性	16.8 mH
総出力慣性モーメント	0.413 kgcm ²
製品質量	1850 g
シャフトへの許容アキシャル方向負荷	54 N
許容ラジアルシャフト負荷	270 N
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, マルチターン
ローターポジションセンサ インタフェース	HIPERFACE®
ロータポジションセンサ 測定原理	キャパシティブ
ロータポジションセンサ 1 回転ごとのサイン/コサイン周期	16
ロータポジションセンサ 分解能 標準	12 bit
ロータポジションセンサ アングル精度 標準	20 arcmin
MTTFd, パーツコンポーネント	271年, ロータポジションセンサ