


丸形シリンダ
DSNU-2 1/2"-P-A-S2
製品番号: 548519

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0.4 in...20 in
ピストン径	2 1/2"
ロッド先端ねじ	5/8-18 UNF-2A
規格ベース	ISO 6431
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	スルーピストンロッド
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-4 °F...176 °F
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.959 ft-lbf
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	336 lbf
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	374 lbf
0mmストローク時の移動負荷	16.2 oz
ストローク 10mm あたりの加算質量	0.882 oz
取付方法	アクセサリ付
空気圧接続	3/8 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス