

センサインターフェース

CASM-S-D2-R3

製品番号: 549292

FESTO



データシート

特徴	値
診断機能	LEDによる表示
取付位置	任意
必要なパワーサプライ	PELV
定格動作電圧 DC	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
残存リップル	4Vss
定格作動電圧時の消費電流	40 ~ 50mA
許容電圧変動	±25%
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
DIN/IEC 68 第2-82部準拠の連続した衝撃耐性	重大度2で試験済み
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
保護等級	IP67 挿し込まれた状態のプラグ
DIN/IEC 68 第2-6部準拠の耐振性	重大度2で試験済み
周囲温度	0 °C...55 °C
製品質量	128 g
電気接続ポート測定システム	M12 ソケット 5ピン
電気接続制御インタフェース	プラグ M9 5ピン
制御インタフェース	デジタル FestoプロトコルによるCANバス 終端抵抗なし

特徴	値
取付方法	取付穴付
材質 ハウジング	PBT-剛性