

バスノード
CPX-FB40
製品番号: 2474896

FESTO



データシート

特徴	値
プロトコル	Ethernet PowerLink V2
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(インターリンクブロック含む) 50mm x 107mm x 50mm
製品質量	125 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP65 IP67
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
LED表示 製品固有	M: 修正, パラメータ設定 PL: 負荷供給 PS: 電子電源, センサ電源 SF: システムエラー
LED表示 バス独自	BE: パワーリンクエラー BS: パワーリンクステータス L/A1: リンク/動作ポート 1 L/A2: Link/Activity Port 2
デバイス診断	チャンネルおよびモジュール別診断 モジュールの不足電圧 診断 - メモリ
操作制御要素	DILスイッチ
Fieldbusインタフェース	2x ソケット, 4ピンM12x1, Dコード
許容アドレス容量 入力	64 byte
最大アドレスボリューム(出力)	64 byte
パラメータ設定	診断動作 フェールセーフレスポンス チャンネルの強制 信号セットアップ システムパラメータ
ボーレート	100Mbit/s
環境設定ウィザード	XDCファイル XDDファイル

特徴	値
追加機能	「SDO」経由の非周期的データアクセス Ethernet 経由の非周期的データアクセス DHCP, DILスイッチ, Fieldbusまたは操作ユニットを介したIPアドレス設定 内蔵型ハブ Fieldbusを介したチャンネル別診断 Fieldbusを介したプレーンテキストでのスタートアップパラメータ設定 プロセスデータを介してシステムステータスを記述可能 操作ユニット用追加診断インタフェース
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
定格作動電圧の固有消費電力	標準 100mA
極性保護	作動電圧用