


サービスユニットコンビネーション  
MSB4N-1/4:J2D7A1-WP  
製品番号: 550493

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | 4                                                                          |
| シリーズ             | MS                                                                         |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ<br>アクセサリでロック可能                                                    |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                                                     |
| ろ過度              | 40 µm                                                                      |
| ドレン              | 全自動式                                                                       |
| 構造               | 分岐モジュール<br>ソフトスタートバルブ<br>圧力スイッチ<br>On-Offバルブ<br>圧力計付フィルタレギュレータ<br>標準オイルミスト |
| コントローラ機能         | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付                                        |
| シェル保護            | 樹脂製ボウルガード                                                                  |
| 圧カインジケータ         | 圧力計付                                                                       |
| 作動圧力             | 4.5 bar...10 bar                                                           |
| 制御圧力範囲           | 4 bar...9 bar                                                              |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 750 L/min                                                                  |
| コイル特性値           | 24V DC: 1.8W                                                               |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス                                  |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                                     |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                                 |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                             |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                                                             |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                                         |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                             |
| 流体温度             | -10 °C...50 °C                                                             |
| 周囲温度             | -10 °C...50 °C                                                             |
| 製品質量             | 2200 g                                                                     |

| 特徴        | 値         |
|-----------|-----------|
| 取付方法      | アクセサリ付    |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT   |
| 空気圧接続 2   | NPT1/4    |
| 空気圧ポート 3  | G1/4      |
| 材質 ハウジング  | アルミダイキャスト |
| ボウル材質     | PC        |