



エンコーダケーブル  
NEBM-M12G8-E- -S1G9  
製品番号: 550751

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| ケーブル名              | ラベルホルダなし                      |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側                    |
| 電気接続 1, モデル        | 丸型                            |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                          |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | ストレート                         |
| 電気ポート 1, 接続方式      | M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード |
| 電気ポート 1, 芯数        | 8                             |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 8                             |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                           |
| 電気ポート 2, モデル       | 角形                            |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | プラグ                           |
| 電気ポート 2, ケーブル取り出し  | ストレート                         |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | D-Sub                         |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 9                             |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 8                             |
| 作動電圧範囲 DC          | 0 V...30 V                    |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                          |
| 使用電圧範囲 AC          | 0 V...30 V                    |
| 作動電圧 AC            | 24 V                          |
| シールド               | はい                            |
| ケーブル長              | 1 m...25 m                    |
| ケーブル特性             | ケーブルペア                        |
| 曲げ半径, 可動ケーブル       | 49 mm                         |
| ケーブル径              | 6.5 mm                        |
| ケーブル構造             | 4 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>  |
| 導体公称断面             | 0.14 mm <sup>2</sup>          |
| 保護等級               | IP65                          |
| 保護等級に関する注記         | Dサブ(プラグ用)IP30<br>組み立てられた状態    |
| 周囲温度               | -40 °C...70 °C                |

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -40 °C...70 °C            |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 材質: ケーブル被服          | TPE-U(PUR)                |
| カラー ケーブル被服          | グレー                       |