


モータ取付キット
EAMM-A-D100-120G-S1
製品番号: 2946765

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	115 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	280 kgmm ²
伝達トルク	143 Nm
製品質量	3520 g
インタフェースコード アクチュエータ	D100
インタフェースコード モータイン	120G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠