

回転ドライブ
ERMO-12-ST-E
製品番号: 3008525

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
構造	電気機械式ロータリアクチュエータ 内蔵減速機付
取付位置	任意
取付方法	雌ねじ付
回転角度	無限
ギア比	9:1
定格トルク	0.15 Nm
定格回転速度	100 1/min
90°時の最高速度	200 1/min
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	2E-05 J
ねじれバックラッシュ	0.2 deg
繰返し精度	±0.05°
最大軸力	180 N
最大ラジアル力	200 N
許容負荷慣性モーメント	0.0003 kgm ²
製品質量	475 g
フルステップ時のステップ角	1.8 deg
ステップ角度公差	±5%
負荷慣性モーメント J0	0.0079 kgcm ²
スイッチオン時間	100%
定格動作電圧 DC	24 V
定格電流 モータ	0.8 A
絶縁クラス	B
モータタイプ	ステッピングモータ
ロータポジションセンサ	インクリメンタルエンコーダ
ローターポジションセンサ インタフェース	RS422 TTL ABチャンネル + ゼロインデックス
ロータポジションセンサ 測定原理	光学式
電気接続システム	プラグ
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠

特徴	値
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
曲げ半径, 固定ケーブル配線	60 mm
インタフェースコード ベーシック	E8-35
保護等級	IP40
保管温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
相対湿度	0 - 85% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト