


ソレノイドバルブ  
NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-110  
製品番号: 552429

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                        |
|------------------|------------------------------------------|
| バルブ機能            | 5/2 単安定                                  |
| 操作方法             | 電動                                       |
| 幅                | 53 mm                                    |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 900 L/min                                |
| 空気圧作動ポート         | サブベース                                    |
| 作動電圧             | 110V AC                                  |
| 作動圧力             | 2 bar...10 bar                           |
| 構造               | ピストンゲートバルブ                               |
| リセット方法           | メカスプリング                                  |
| 認証               | c UL us - 認定 (OL)                        |
| 保護等級             | IP65<br>IEC 60529に準拠                     |
| 呼び径              | 7 mm                                     |
| 排気機能             | スロットル調整可                                 |
| シーリング原理          | ソフト                                      |
| 取付位置             | 任意                                       |
| 規格準拠             | VDI/VDE 3845(NAMUR)                      |
| 手動操作             | ロック                                      |
| 制御方法             | パイロット式                                   |
| 流れ方向             | 逆流れ不可                                    |
| 制御圧力             | 2 bar...10 bar                           |
| b値               | 0.33                                     |
| C 値              | 3 l/sbar                                 |
| 切換時間 オフ          | 38 ms                                    |
| 切換時間 オン          | 13 ms                                    |
| コイル特性値           | 110V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA |
| 許容周波数変動          | ±10%                                     |
| 許容電圧変動           | +/- 10 %                                 |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気            |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-ゾーン III                        |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                           |

| 特徴        | 値                                |
|-----------|----------------------------------|
| 制御流体      | ISO 8573-1:2010 [7:...]に準拠した圧縮空気 |
| 周囲温度      | -5 °C...40 °C                    |
| 製品質量      | 335 g                            |
| 取付方法      | サブベース上                           |
| 通気口接続部    | 内部                               |
| エア接続ポート 1 | G1/4                             |
| 空気圧接続 2   | G1/4                             |
| 空気圧ポート 3  | G1/4                             |
| 材質 シール    | NBR                              |
| 材質ハウジング   | アルミダイキャスト                        |