


電動ロータリアクチュエータ ERMB-25

製品番号: 552707

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	25
構造	電動ロータリ ベルト
取付位置	任意
回転角度	無限
ギア比	4:1
繰返し精度	±0,03 °
位置検出	反射式センサ用
許容負荷慣性モーメント	0.5 kgm ²
製品質量	1460 g
駆動ピニオン径	8 mm
ベルト分割	3 mm
最大出力速度	300 1/min
最高入力速度	1200 1/min
最高出力トルク	8.8 Nm
最高運転トルク	2.2 Nm
アイドル駆動トルク	0.18 Nm
保護等級	IP20
ノイズレベル	49 dB(A)
周囲温度	-10 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 出力軸	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質: ドライブシャフト	ステンレス
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ベルト	グラスファイバーを含むポリクロロブレン