


ボールネジアクチュエータ  
EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK  
製品番号: 3013537

FESTO



データシート

| 特徴                                         | 値                       |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ワーキングストローク                                 | 600 mm                  |
| サイズ                                        | 80                      |
| 予備ストローク                                    | 0 mm                    |
| ボールねじ径                                     | 15 mm                   |
| ボールねじリード                                   | 10 mm/rev               |
| 取付位置                                       | 任意                      |
| ガイド                                        | 再循環ボールベアリングガイド          |
| 構造                                         | 電動アクチュエータ<br>ボールねじ付     |
| モータタイプ                                     | ステッピングモータ<br>サーボモータ     |
| スピンドルタイプ                                   | 再循環ボールねじ                |
| 最高加速度                                      | 15 m/s <sup>2</sup>     |
| 最高速度                                       | 0.5 m/s                 |
| 繰返し精度                                      | ±0.02mm                 |
| スイッチオン時間                                   | 100%                    |
| LABS 認証                                    | VDMA24364-B2-L          |
| 保護等級                                       | IP40                    |
| 周囲温度                                       | -10 °C...60 °C          |
| 断面2次モーメント I <sub>y</sub>                   | 981000 mm <sup>4</sup>  |
| 断面2次モーメント I <sub>z</sub>                   | 1320000 mm <sup>4</sup> |
| 最大力 F <sub>y</sub>                         | 3050 N                  |
| 許容力 F <sub>z</sub>                         | 3050 N                  |
| 最大全軸力F <sub>y</sub>                        | 3050 N                  |
| 最大推力 F <sub>z</sub>                        | 3050 N                  |
| 理論耐用年数100km時のF <sub>y</sub> (ガイド部のみ)       | 11236 N                 |
| 理論的寿命 100km の場合の F <sub>z</sub> (純粋なガイド観察) | 11236 N                 |
| 最大トルク M <sub>x</sub>                       | 36 Nm                   |
| 許容トルク M <sub>y</sub>                       | 97 Nm                   |
| 最大トルク M <sub>z</sub>                       | 97 Nm                   |
| 許容モーメント M <sub>x</sub>                     | 36 Nm                   |
| 許容モーメント                                    | 97 Nm                   |

| 特徴                         | 値                       |
|----------------------------|-------------------------|
| 許容モーメント Mz                 | 97 Nm                   |
| 理論耐用年数100km時のMx(ガイド部のみ)    | 133 Nm                  |
| 理論耐用年数100km時のMy(ガイド部のみ)    | 357 Nm                  |
| 理論的寿命 100km時の Mz(純粋なガイド観察) | 357 Nm                  |
| ドライブシャフトの最大ラジアル力           | 250 N                   |
| 最大送り力 Fx                   | 650 N                   |
| ねじれモーメント It                | 255000 mm <sup>4</sup>  |
| ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH    | 0.346 kgcm <sup>2</sup> |
| フィード定数                     | 10 mm/rev               |
| 参考耐用年数                     | 5000 km                 |
| エンドキャップ材質                  | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト        |
| 材質: モーメント補正器               | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト        |
| 材質 プロファイル                  | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト        |
| マテリアルに関する注意事項              | RoHS準拠                  |
| 材質: 駆動部カバー                 | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト処理      |
| 材質: ガイド スライド               | 鋼                       |
| ガイドレール材質                   | 鋼                       |
| スライド材質                     | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト        |
| スピンドルナット材質                 | 鋼                       |
| ボールねじ材質                    | 鋼                       |