


トラニオン金具
CRSBN-20/25
製品番号: 552904

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20/25
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	228 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付リング材質	ステンレス
取付金具材質	ステンレス
ボルト材質	高合金鋼
材質: ベアリング	PE
材質: ナット	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス