

クレビスフート
LNG-40
製品番号: 33891

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...80 °C
許容荷重	1.5 kN
製品質量	161 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	焼戻し鋼
材質: ベアリング	PA